

Link do produktu: <https://www.mebledarlowo.pl/lozko-120-x-200-sara-z-pojemnikiem-z-materacem-oskar-lateks-comforteo-p-3947.html>



Łóżko 120 x 200 Sara , z pojemnikiem , z materacem , Oskar lateks , Comforteo

Cena	3 219,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3-5 tygodni
Producent	Comforteo - Meble Marzenie

Opis produktu

Łóżko Sara 120 x 200 z pojemnikiem
+ materac Oskar lateks
Promocja !!!



ZESTAW: łóżko + pojemnik + materac + stelaż

pozostałe wymiary

- 90 x 200
- 120 x 200
- 160 x 200
- 180 x 200

" Komplet Sara z pojemnikiem " zawiera

- 1. Łóżko tapicerowane Sara na ramie drewnianej,***
- 2. Pojemnik na Pościel, w którego skład wchodzi:***
 - Stelaż na ramie metalowej***
 - Listwy sprężynujące,***
 - Podnośniki gazowe***
 - Pojemnik właściwy.***
- 3. Materac kieszeniowy 7-polowy Oskar lateks z zdejmowanym pokrowcem do prania***


zdjęcie podglądowe jak wygląda pojemnik

Stelaż zbudowany jest z listew klejonych warstwowo , sprężynujący .

Stelaż SImpack zbudowany jest z 25 (jedna część) listew klejonych warstwowo , które są regulowane . Jest zalecany pod materace kieszeniowe, multipocket, lateksowe i piankowe.

Wysokość około 3,5 cm. Stelaż do samodzielnego złożenia.

Materac Oskar lateks Kieszonkowy 7 sterf !!!



Dwustronny, średnio twardy , twardy ,7-strefowy materac kieszeniowy



Prawidłowe użytkowanie materaca obejmuje:

- używanie stelaża rekomendowanego przez producenta materacy,
- obracanie materaca co 3 miesiące (góra-dół, potem nogi-głowa),
- właściwy dobór materaca pod względem wagi ciała,
- zakaz skakania i zginania materaca oraz użytkowania go na podłodze.

Twardość materaca

- H1** - miękki
- H2** - średnio twardy
- H3** - twardy
- H4** - bardzo twardy

Zalety:

- lateks 3 cm
- pianka wysokoelastyczna 2 cm
- sprężyny kieszeniowe 262 szt./m²
- pokrowiec wykonany z dzianiny pikowanej włóknem klimatyzującym 150 g/m²
- 7 stref twardości
- wysokość materaca ok. 19 cm
- bardzo wysoka wytrzymałość oraz odporność na odkształcenia

Właściwości:

Materac „Oscar” jest 7-strefowym materacem kieszeniowym z warstwą lateksu. Lateks pozwala na odpowiednie dopasowanie wkładu do kształtów ciała oraz efektywny odpoczynek. System kanalików wewnątrz wkładu zapewnia jego właściwą wentylację co ma znaczny wpływ na higienę wnętrza materaca oraz wzmacnia jego właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne. Pianka wysokoelastyczna zapewnia wysoką wytrzymałość oraz sprężystość. Zarówno lateks jak i pianka wysokoelastyczna dają świetne wyniki w interakcji ze strefami wkładu sprężynowego.

Największym walorem sprężyn kieszeniowych jest elastyczność punktowa która umożliwia bardzo dobre dopasowanie materaca do kształtów ciała. Każda sprężyna umieszczona została w osobnej kieszonce, wykonanej z tkaniny co umożliwiło zlikwidowanie wszelkich odgłosów pracujących wewnątrz materaca sprężyn. Gęste

upakowanie (ok. 262 szt./m²) takiej konstrukcji zapewnia optymalną sprężystość całego materaca. Sprężyny wykonane są z wysoko gatunkowego certyfikowanego drutu.

Wkład zastosowany w materacu posiada 7 stref twardości. Konstrukcja 7 strefowa umożliwia znakomite dopasowanie do anatomicznej budowy naszego ciała oraz optymalne podparcie dla kręgosłupa na wszystkich jego odcinkach.

Pianka lateksowa

Otrzymywana podczas połączenia lateksu syntetycznego z naturalnym mleczkiem drzewa kauczukowego. Lateks charakteryzuje się wysoką trwałością i elastycznością punktową, doskonale dopasowuje się do kształtów ciała oraz gwarantuje wysoki komfort snu.

Dzięki systemowi otworów wewnątrz materaca poddawane jest procesowi ciągłej wentylacji, a dodatkowo posiada właściwości antybakteryjne oraz antygrzybiczne. Zawartość lateksu naturalnego sięga nawet 20%.

Pianka wysokoelastyczna

Zaawansowana technologicznie wysokoelastyczna pianka poliuretanowa.

Dzięki swej strukturze uzyskuje znacznie lepsze parametry podtrzymywania ciała, komfortu oraz odbojności (sprężystości i elastyczności).

Pianka wysokoelastyczna w porównaniu z pianką standardową charakteryzuje się znacznie większą elastycznością, która w dużym stopniu podnosi komfort materaca oraz wpływa na wydłużenie jego żywotności.

Wymiary